

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rdl@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.rudolph.nt-rt.ru

Рефрактометр J257



Разработан как рефрактометр для широкого диапазона измерений и удовлетворяет высоким требованиям лабораторий фармацевтической, химической, нефтяной промышленности, а также лабораторий при производстве эфирных масел и духов.

Технические характеристики

J257	
Диапазон измерения	1.26 - 1.72 RI 0 - 100 Brix
Шкала измерения	Показатель преломления (RI) Brix (% сахарозы) Коррекция температуры по шкале BRIX Коррекция температуры по шкале RI 100 программируемых шкал пользователя
Точность и воспроизводимость	±0.0001 RI ±0.1 BRIX
Разрешение	0.0001 RI; 0.01 BRIX
Контроль температуры	От 10 °C до 90 °C
Предел температуры окружающей среды	От 5 °C до 40 °C
Диапазон корректировки температуры	От 4 °C до 95 °C (для чистой сахарозы)
Длина волны	589,3 нм (возможны другие длины волн)
Калибровка	1, 2 точки, или полная многоточечная калибровка
Интерфейс связи	3 USB порта, RS232 порт, сеть Cat5 Network (Ethernet)
Размеры с упаковкой	66 см x 54 см x 41 см
Вес с упаковкой	14 кг
Питание	100-240 VAC; 50-60 Hz