

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rdl@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.rudolph.nt-rt.ru

Рефрактометр J457



Технические характеристики

J457	
Диапазон измерения	1.26 - 1.72 показатель преломления 0 - 100 Brix
Шкала измерения	Показатель преломления (nD) Brix (% сахарозы) Более 100 программируемых шкал пользователя
Точность и воспроизводимость	±0.00002 показатель преломления ±0.01 BRIX
Разрешение	0.00001 показатель преломления; 0.01 BRIX
Контроль температуры	От 10 °C до 110 °C
Предел температуры окружающей среды	От 5 °C до 40 °C
Диапазон корректировки температуры	От 4 °C до 95 °C (для чистой сахарозы)
Длина волны	589,3 нм
Калибровка	С использованием воды или пригодных для контроля стандартов NIST
Встроенная память	8 GB несъемная Compact Flash
Интерфейс связи	3 USB порта, RS232 порт, сеть Cat5 Network (Ethernet)
Размеры без упаковки	44 см x 31 см x 33 см
Вес без упаковки	10,4 кг
Питание	100-240 VAC; 50-60 Hz